

**Filet cu pas fin Calibru inel „NU TRECE” 6g, M × pasul filetului: 40X2****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 486210 40X2   |
| GTIN               | 2050001045928 |
| Clasa articolului  | 48B           |

**Descriere****Execuție:**

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

**Aplicație:**

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Notă:**

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

**Descriere tehnică**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Pas filet          | 2 mm |
| Filet              | M40  |
| Clasa de toleranță | 6g   |
| Calibrarea         | L12  |

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Tip de calibru    | Calibru „nu trece”              |
| Câmp de toleranță | g                               |
| Tip de filet      | MF                              |
| Standard          | DIN 13                          |
| Calitate          | 6                               |
| Tip produs        | Calibru inel filetat „NU TRECE” |

### Servicii

|  |            |
|--|------------|
| Calibrare Calibru inel filetat Ø maxim 60 mm       | 028600 60  |
| Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm | 028640 100 |