

**Dinamometru, Domeniu de măsurare maxim: 250CN****Date comandă**

Numărul de comandă	478900 250CN
GTIN	4045197208125
Clasa articolului	42H

Descriere**Execuție:**

Carcasă robustă de metal în formă ergonomică; vopsită cu efect de lovitură de ciocan. Cadran împărțit sistematic cu gradații dublu sens, pentru măsurare în ambele direcții. Cu ac indicator și ac index mobil.

Aplicație:

Pentru electrotehnică și mecanică fină, de ex. pentru reglarea presiunii de contact a arcurilor de releu sau la controlul presiunii de apăsare a periei la motoare, respectiv pentru ajustarea arcurilor de tracțiune sau de comprimare.

Precizie:

$\pm 0,01 \times (\text{interval de măsurare} + \text{valoarea măsurată})$.

Descriere tehnică

Lungime palpator L	29 mm
Domeniu de măsurare	0,25 - 2,5 N
Ø cadranului	36 mm
Valoarea diviziunii scalei	5 cN
Calibrarea	K1
Tehnică de măsurare	analogic
Tip produs	Dinamometru

Servicii

CalibrareDinamometru Tip F

027730 F