

Filet de țevă Calibru inel „NU TRECE”, Filetul: G1inch



Date comandă

Numărul de comandă	486250 G1
GTIN	2050001036346
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranță A. Calibre „NU TRECE” marcate cu roșu.

Standard:

DIN EN ISO 228

Notă:

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Pasi/inch	11
Ø Filet	33,25 mm
Filet	G1
Clasa de toleranță	A
Calibrarea	L12
Tip de calibru	Calibru „nu trece”

Câmp de toleranță	A
Tip de filet	G
Standard	DIN 228
Tip produs	Calibru inel filetat „NU TRECE”

Servicii

Calibrare Calibru inel filetat Ø maxim 60 mm	028600 60
Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100