

3M Scotch-Brite™

Rolă material abraziv de șlefuit Durable Flex, 100 mm × 10 m, Structură material abraziv: 1000**Date comandă**

Numărul de comandă	556085 1000
GTIN	4046719858309
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Material abraziv **Durable Flex** de înaltă performanță cu **distribuire extrem de densă a granulației** până la adâncimea materialului fibros. Noua structură a materialului abraziv permite un **comportament mai agresiv de șlefuire**, durabilitate maximă fără șarjare și o **suprafață finisată uniform. Flexibilitatea enormă** ușurează utilizarea în locuri greu accesibile.

Material abraziv **flexibil** de înaltă performanță cu **distribuire extrem de densă a granulației** până la adâncimea materialului fibros. Structura specială a materialului abraziv permite un **comportament mai agresiv de șlefuire**, durabilitate maximă fără îmbâcsire și o **suprafață finisată mai uniform. Flexibilitatea enormă** ușurează utilizarea în locuri greu accesibile.

Avantaj:

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

Aplicație:

Pentru curățare și finisare manuală, ideal pentru a înlocui lâna de oțel. **Fin / foarte fin:** Pentru curățarea suprafețelor sensibile, pentru estomparea zgârieturilor pe metale. Recomandat și pentru mături fine / foarte fine pe oțeluri și metale neferoase.

Descriere tehnică

Structură material abraziv	1000
Comparație granulație	600 - 1000
Grad de finețe	foarte fin
Culoarea	gri
Execuție	S Ultra Fine
Denumire 3M	DF
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățimea rolelor	100 mm
Lungimea rolei	10 m
Caracteristici nume produs	100 mm × 10 m
Tip produs	Rolă material abraziv de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		

Lăcuit	recomandat
Uni	recomandat
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat

Accesorii

Bloc manual	556020
Mandrină	556030