



## Dinamometru, Domeniu de măsurare maxim: 5N



### Date comandă

Numărul de comandă	478900 5N
GTIN	4045197208132
Clasa articolului	42H

### Descriere

#### Execuție:

Carcasă robustă de metal în formă ergonomică; vopsită cu efect de lovitură de ciocan. Cadran împărțit sistematic cu gradații dublu sens, pentru măsurare în ambele direcții. Cu ac indicator și ac index mobil.

#### Aplicație:

Pentru electrotehnică și mecanică fină, de ex. pentru reglarea presiunii de contact a arcurilor de releu sau la controlul presiunii de apăsare a periei la motoare, respectiv pentru ajustarea arcurilor de tracțiune sau de comprimare.

#### Precizie:

$\pm 0,01 \times (\text{interval de măsurare} + \text{valoarea măsurată})$ .

### Descriere tehnică

Lungime palpator L	48 mm
Domeniu de măsurare	0,5 - 5 N
Ø cadranului	72 mm
Valoarea diviziunii scalei	0,1 N
Calibrarea	K1
Tehnică de măsurare	analogic
Tip produs	Dinamometru

---

## Servicii

CalibrareDinamometru Tip F

027730 F