

**Filet cu pas fin Calibru inel „NU TRECE” 6g, M × pasul filetului: 42X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	486210 42X1,5
GTIN	2050001039019
Clasa articolului	48B

**Descriere****Execuție:**

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

**Aplicație:**

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Notă:**

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

**Descriere tehnică**

Clasa de toleranță	6g
Filet	M42
Pas filet	1,5 mm
Calibrarea	L12

Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Câmp de toleranță	g
Tip de filet	MF
Standard	DIN 13
Calitate	6
Tip produs	Calibru inel filetat „NU TRECE”

### Servicii

Calibrare Calibru inel filetat Ø maxim 60 mm	028600 60
Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100