

3M Scotch-Brite™

Tampoane abrazive de șlefuit manual, rolă cu 60 buc. Multiflex, 100×200 mm, Structură material abraziv: 280**Date comandă**

Numărul de comandă	556150 280
GTIN	3134375383271
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.
Paduri manuale din material abraziv pentru șlefuit, flexibil și agresiv.

Avantaj:

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

Aplicație:

Pentru curățare și finisare manuală, utilizare ideală pentru a înlocui lâna de oțel. **Mediu / semifin:** Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor ușoare, a decolorărilor; pentru reșlefuirea suprafețelor șlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea și curățarea înainte de lăcuire.

Livrare:

Rolă cu 60 de tampoane de șlefuit manual perforate pentru rupere ușoară.

Descriere tehnică

Comparație granulație	280 - 360
Culoarea	violet
Grad de finețe	semifin
Structură material abraziv	280
Denumire 3M	MX
Execuție	A Very Fine
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățime	100 mm
Lungime	200 mm
Caracteristici nume produs	100×200 mm
Tip produs	Pad abraziv de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		

Uni	recomandat
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat

Accesorii

Mandrină	556030
Bloc manual	556020