

3M Scotch-Brite™

Pad abraziv de șlefuit, 158×224 mm, Structură material abraziv: 280**Date comandă**

Numărul de comandă	556000 280
GTIN	3134375235686
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.

Avantaj:

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

Aplicație:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe șlefuitoare cu vibrații. **Mediu / semifin:** Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdărilor ușoare, a decolorărilor; pentru reșlefuirea suprafețelor șlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea și curățarea înainte de lăcuire.

Descriere tehnică

Structură material abraziv	280
Comparație granulație	280 - 360
Grad de finețe	semifin
Culoarea	roșu
Denumire 3M	CF-HP
Execuție	A Very Fine
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %

Lățime	158 mm
Lungime	224 mm
Caracteristici nume produs	158×224 mm
Tip produs	Pad abraziv de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Bloc manual	556020
Mandrină	556030

