



Set de micrometre digitale de interior în 3 puncte, Domeniu de măsurare: 11-20mm



Date comandă

Numărul de comandă	428841 11-20
GTIN	7630041117271
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Micrometru de interior în 3 puncte, digital, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și la adâncimi mari de măsurat. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang). Cu autocentrare și autoorientare. Citire ușoară, directă pe afișajul digital cu contrast puternic. **Sistem de măsurare CAPA μ** patentat. Suprafețe de măsurare acoperite cu strat de nitrură de titan (TIN) (HV5–2300).

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Micrometru de interior digital Cod 428830, prelungitor Cod 428802 și calibre-inel.

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802, cablu de date, radioemițător Cod 498921, adaptor radio Cod 498924.

Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	11 - 20 mm
Număr de inele de calibrare	2
Număr de capete micrometrice	3
Ø inel calibrare	11 / 15 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Set de micrometre de interior Domeniu de măsurare 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Micrometru de interior în 3 puncte, digital, IMICRO Domeniu de măsurare 17-20 mm	428830 17-20
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16

Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 2/150	428802 2/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Micrometru de interior în 3 puncte, digital, IMICRO Domeniu de măsurare 14-17 mm	428830 14-17
Micrometru de interior în 3 puncte, digital, IMICRO Domeniu de măsurare 11-14 mm	428830 11-14
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 2/500	428802 2/500