



## Set de micrometre digitale de interior în 3 puncte, Domeniu de măsurare: 20-40mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428841 20-40
GTIN	7630041117288
Clasa articolului	45A

### Descriere

#### Execuție:

Micrometru de interior în 3 puncte, digital, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și la adâncimi mari de măsurat. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang). Cu autocentrare și autoorientare. Citire ușoară, directă pe afișajul digital cu contrast puternic. **Sistem de măsurare CAPA  $\mu$**  patentat. Suprafețe de măsurare acoperite cu strat de nitrură de titan (TIN) (HV5–2300).

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Micrometru de interior digital Cod 428830, prelungitor Cod 428802 și calibre-inel.

#### Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802, cablu de date, radioemițător Cod 498921, adaptor radio Cod 498924.

#### Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	20 - 40 mm
Ø inel calibrare	25 / 35 mm
Număr de capete micrometrice	4
Număr de inele de calibrare	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 20-50 mm	020550 20-50
---------------------------------------------------------------------	--------------

## Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 33 mm	484030 33
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 3/500	428802 3/500
Micrometru de interior în 3 puncte, digital, IMICRO Domeniu de măsurare 35-40 mm	428830 35-40

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 37 mm	484030 37
Micrometru de interior în 3 puncte, digital, IMICRO Domeniu de măsurare 20-25 mm	428830 20-25
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 3/150	428802 3/150
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27