

**Garant****CC.T 060204, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260052 HB7035-1
GTIN	4045197873682
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 060204 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de aşchii: SS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7035-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Sfărâmător de așchii	SS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire