

Garant**CC.T 09T302, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260148 HB7035-1
GTIN	4045197873712
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T302 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	SM
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Categorie	HB7035-1

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire