


**Garant****CC.T 09T304, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260058 HB7035-1
GTIN	4045197873729
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 09T304 HB7035-1 Categorie: HB7035-1  
Sfârâmător de aşchii: SS  
Toleranță: MF  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Categorie	HB7035-1
Sfârâmător de aşchii	SS
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot

Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire