

**Garant****CNMG 09T304, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250150 HB7035-1
GTIN	4045197873811
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CN.G 09T304 HB7035-1 Categorie: HB7035-1  
Sfârâmător de aşchii: SM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 320 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Sfârâmător de aşchii	SM
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 8 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 320 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire