

**Garant****CNMG 120408, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250060 HB7035-1
GTIN	4045197873866
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 120408 HB7035-1 Categorie: HB7035-1  
Sfărâmbător de aşchii: SS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Sfărâmbător de aşchii	SS
Categorie	HB7035-1
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire