

Garant
CNMG 120408, Categorie: HB7035-1


Date comandă

Numărul de comandă	250322 HB7035-1
GTIN	4045197873880
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120408 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
 Sfârâmător de așchii: SG
 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 8 mm
 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 8 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1
Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	SG
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Rază la colț	0,8 mm

Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire