

Garant**CNMG 120416, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250162 HB7035-1
GTIN	4045197873910
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120416 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmbător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 8 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7035-1
Rază la colț	1,6 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 8 mm
Sfărâmbător de așchii	SM
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire