

Garant**CNMG 120416, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250328 HB7035-1
GTIN	4045197873927
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120416 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfărâmător de aşchii: SG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 8 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7035-1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Sfărâmător de aşchii	SG
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 8 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	P

Rază la colț	1,6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire