

Garant**CNMG 160616, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250172 HB7035-1
GTIN	4045197873972
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160616 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfârâmător de aşchii: SM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 8 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 8 mm
Rază la colț	1,6 mm
Sfârâmător de aşchii	SM
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	P

Categorie	HB7035-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire