

**Garant****CNMG 190624, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250343 HB7035-1
GTIN	4045197874023
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 190624 HB7035-1 Categorie: HB7035-1  
Sfârâmător de aşchii: SG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 260 m/min

**Descriere tehnică**

Categorie	HB7035-1
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	P
Sfârâmător de aşchii	SG
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 8 mm
Rază la colț	2,4 mm

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190624
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire