

Garant**DC.T 070202, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260449 HB7035-1
GTIN	4045197874108
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmător de aşchii	SM
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire