

Garant**DC.T 070204, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260452 HB7035-1
GTIN	4045197874122
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 070204 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7035-1
Sfărâmător de așchii	SM
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire