

**Garant****DC.T 11T304, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260359 HB7035-1
GTIN	4045197874153
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 11T304 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmbător de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	SS
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Categorie	HB7035-1
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire