

Garant
DC.T 11T308, Categorie: HB7035-1


Date comandă

Numărul de comandă	260361 HB7035-1
GTIN	4045197874177
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T308 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de aşchii: SS

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfârâmător de aşchii	SS
Categorie	HB7035-1

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire