

Garant**DNMG 110408, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250754 HB7035-1
GTIN	4045197874221
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110408 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfârâmător de așchii: SM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Sfârâmător de așchii	SM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	P
Categorie	HB7035-1

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire