

Garant
DNMG 150608, Categorie: HB7035-1


Date comandă

Numărul de comandă	250660 HB7035-1
GTIN	4045197874252
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150608 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
 Sfârâmător de aşchii: SS
 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,8 mm

Sfărâmatore de așchii	SS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire