

Garant**DNMG 150612, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250864 HB7035-1
GTIN	4045197874290
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150612 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfărâmbător de aşchii: SG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	P
Sfărâmbător de aşchii	SG
Categorie	HB7035-1
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire