

Garant**RC.X 1204, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260650 HB7035-1
GTIN	4045197874399
Clasa articolului	21G

Descriere

RC.X 1204 HB7035-1 Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm

Avans f: 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7035-1
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Sfărâmător de așchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCMX 1204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire