


Garant**SCMT 09T304, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260742 HB7035-1
GTIN	4045197874405
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii	SS
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7035-1
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire