

**Garant****SC.T 09T304, Categorie: HB7035-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	260762 HB7035-1
GTIN	4045197874412
Clasa articolului	21G

### Descriere

SC.T 09T304 HB7035-1 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

### Descriere tehnică

Categorie	HB7035-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	SM
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 320 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire