

**Garant****SCMT 09T308, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260763 HB7035-1
GTIN	4045197874436
Clasa articolului	21G

**Descriere**

SCMT 09T308 HB7035-1 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P
Categorie	HB7035-1
Sfârâmător de aşchii	SM

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 320 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire