

**Garant****SC.T 120404, Categorie: HB7035-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	260765 HB7035-1
GTIN	4045197874443
Clasa articolului	21G

### Descriere

SC.T 120404 HB7035-1 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

### Descriere tehnică

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 320 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot

Sfârâmător de așchii	SM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire