


Garant**SNMG 120404, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251142 HB7035-1
GTIN	4045197874467
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120404 HB7035-1 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de așchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfărâmător de așchii	SS
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min

Categorie	HB7035-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire