


**Garant**
**SNMG 120408, Categorie: HB7035-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	251144 HB7035-1
GTIN	4045197874481
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 120408 HB7035-1 Rază la colț: 0,8 mm  
 Categorie: HB7035-1  
 Sfărâmător de așchii: SS  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Sfărâmător de așchii	SS
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P

Categorie	HB7035-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire