

Garant**SNMG 150608, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251230 HB7035-1
GTIN	4045197874535
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 150608 HB7035-1 Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: HB7035-1
Sfărâmător de așchii: SM
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mm
Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 6 mm
Sfărâmător de așchii	SM

Categorie	HB7035-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire