


Garant
SNMG 150612, Categorie: HB7035-1


Date comandă

Numărul de comandă	251232 HB7035-1
GTIN	4045197874542
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 150612 HB7035-1 Rază la colț: 1,2 mm

Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de aşchii: SM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mm

Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 6 mm
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1

Sfârâmător de așchii	SM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire