

Garant**SNMG 190616, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251336 HB7035-1
GTIN	4045197874597
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 190616 HB7035-1 Rază la colț: 1,6 mm

Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de aşchii: SG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 9 mm

Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7035-1
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 9 mm
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Sfărâmător de aşchii	SG
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	1,6 mm

Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire