

Garant**SNMG 190624, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251338 HB7035-1
GTIN	4045197874603
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 190624 HB7035-1 Rază la colț: 2,4 mm

Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de așchii: SG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 9 mm

Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7035-1
Sfărâmător de așchii	SG
Rază la colț	2,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 9 mm
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190624
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire