

## Filet de țevă Calibru inel „NU TRECE”, Filetul: G2inch



### Date comandă

Numărul de comandă	486250 G2
GTIN	2050001039002
Clasa articolului	48B

### Descriere

**Execuție:**

Dimensiunile calibrelor conform DIN EN ISO 228-2. Calibru inel filetat, clasa de toleranță A. Calibre „NU TRECE” marcate cu roșu.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Notă:**

Calibre cu alte diametre se livrează la cerere.

### Descriere tehnică

Clasa de toleranță	A
Ø Filet	59,61 mm
Pasi/inch	11
Filet	G2
Calibrarea	L12
Tip de calibru	Calibru „nu trece”

Câmp de toleranță	A
Standard	DIN 228
Tip de filet	G
Tip produs	Calibru inel filetat „NU TRECE”

## Servicii

Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm	028640 100
CalibrareCalibru inel filetat Ø maxim 60 mm	028600 60