


Garant**SNMM 120412, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251386 HB7035-1
GTIN	4045197874610
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	2 - 12 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1
Sfărâmător de așchii	SR
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMM 120412

Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire