


Garant**SNMM 190624, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251394 HB7035-1
GTIN	4045197874634
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMM 190624 HB7035-1 Rază la colț: 2,4 mm

Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de aşchii: SR

Adâncime de tăiere a_p : 2 - 12 mmAvans f : 0,4 - 1,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Adâncime de tăiere a_p	2 - 12 mm
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	2,4 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	SR

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMM 190624
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire