

**Garant****TCMT 110204, Categorie: HB7035-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	260952 HB7035-1
GTIN	4045197874665
Clasa articolului	21G

### Descriere

TCMT 110204 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmbător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min

### Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmbător de aşchii	SS
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1
Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	P

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire