

Garant**TC.T 110204, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260982 HB7035-1
GTIN	4045197874672
Clasa articolului	21G

Descriere

TC.T 110204 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	SM
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Categorie	HB7035-1

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire