

Garant**TCMT 16T308, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260958 HB7035-1
GTIN	4045197874719
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 16T308 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmbător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Categorie	HB7035-1
Sfărâmbător de aşchii	SS
Aplicația principală	P

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire