

Garant**VBMT 160404, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261152 HB7035-1
GTIN	4045197874818
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 160404 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmbător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfărâmbător de aşchii	SS
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Aplicația principală	P

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire