

Garant**VC.T 110304, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261366 HB7035-1
GTIN	4045197874863
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 110304 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmbător de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7035-1
Aplicația principală	P
Sfărâmbător de așchii	SS
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire