

**Garant****WNMG 060404, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251952 HB7035-1
GTIN	4045197874979
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	SS
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Categorie	HB7035-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire