

Garant**WNMG 060408, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251954 HB7035-1
GTIN	4045197874993
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 060408 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfârâmător de aşchii: SS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârâmător de aşchii	SS
Categorie	HB7035-1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire