

**Garant**
**WNMG 080404, Categorie: HB7035-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	251962 HB7035-1
GTIN	4045197875013
Clasa articolului	21G

### Descriere

WNMG 080404 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de aşchii: SS

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min

### Descriere tehnică

Categorie	HB7035-1
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Sfărâmător de aşchii	SS

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire