


**Garant****WNMG 080412, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	252210 HB7035-1
GTIN	4045197875075
Clasa articolului	21G

**Descriere**

WNMG 080412 HB7035-1 Categorie: HB7035-1  
Sfărâmător de așchii: SG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 260 m/min

**Descriere tehnică**

Categorie	HB7035-1
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm
Sfărâmător de așchii	SG
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 260 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,2 mm

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire